

Garant**Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-Bereik insteek D1 / D2: 200/550mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273828 200/550
GTIN	4045197867834
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Maximale voeding 0,025 mm.

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 18 mm

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	18 mm
minimale 1e insteek- $\varnothing D_1$	200 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing D_2$	550 mm
Inzetsoort	rechts
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9