

## Penkaliber Hardchrom H7, Nominale maat Ø: 35mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484040 35
GTIN	2050001675200
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

**Goedkeurzijde met hardverchromde meetvlakken.** Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Opmerking:

· **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) bijv. nr. 484000 maat 82.**

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kwaliteit	7
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Nominale maat	35 mm
Kalibratie	M2
Producttype	Penkaliber

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60
KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60