

**Garant****Schuurschijf (CER), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 553921 120    |
| GTIN          | 4045197526199 |
| Artikelklasse | 51E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad).  
Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.  
Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.

**Keramische korrel (CER)** ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

**Toepassing:**

**Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren** in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

**Opmerking:**

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte         | 120                     |
| Schijf-Ø              | 50,8 mm                 |
| Slijpmiddel           | Keramische korrel (CER) |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek                |
| Productnaamattribuut  | Ø 50,8 mm               |
| Maximaal toerental    | 25000 min <sup>-1</sup> |

Producttype

Schuurschijf

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50M mm

553920 50M