

Garant**Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-Bereik insteek D1 / D2:
90/130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273829 90/130
GTIN	4045197867919
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Maximale voeding 0,025 mm.

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 18 mm

Technische beschrijving

maximale 1e insteek- \varnothing D ₂	130 mm
maximale snijdiepte t _{max}	18 mm
minimale 1e insteek- \varnothing D ₁	90 mm
Inzetsoort	links
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910