

**Stiftfrezenset 10-delig, Z3 – middel, met spaanbreker, HSS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541550
GTIN	4045197156365
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

assortimenten met geselecteerde stiftfrezes in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

cassette met:

Telkens 1 stiftfrees nr. 540800

vorm A1020 / AS0616 / AS1225 / C0616 / C1225 / M1225 / D1210 / G0618 / G1225 / G1630.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540800 maat AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
---------------------------	--------

Vertandingstype	met spaanbreker
Vertanding afkorting	Z3
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	10