

## Bekkaliber, Type: H



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 484223 H      |
| GTIN          | 2050001936974 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bekkaliber met tussenmaat en ISO-tolerantieklasse bijv. **nr. 484223 gr. 15,8 M6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484223 **gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

#### Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Technische beschrijving

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kalibertype    | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype    | Afkeurkaliber   |
| Norm           | DIN 7163        |
| Norm           | DIN 7164        |
| Norm           | DIN 7150-2      |
| Tolerantieveld | b               |
| Tolerantieveld | a               |

|                |    |
|----------------|----|
| Tolerantieveld | d  |
| Tolerantieveld | e  |
| Tolerantieveld | c  |
| Tolerantieveld | cd |
| Tolerantieveld | fg |
| Tolerantieveld | ef |
| Tolerantieveld | f  |
| Tolerantieveld | j  |
| Tolerantieveld | js |
| Tolerantieveld | g  |
| Tolerantieveld | h  |
| Tolerantieveld | n  |
| Tolerantieveld | p  |
| Tolerantieveld | k  |
| Tolerantieveld | m  |
| Tolerantieveld | s  |
| Tolerantieveld | t  |
| Tolerantieveld | r  |
| Tolerantieveld | y  |
| Tolerantieveld | x  |
| Tolerantieveld | u  |
| Tolerantieveld | v  |
| Tolerantieveld | za |
| Tolerantieveld | zb |
| Tolerantieveld | z  |
| Tolerantieveld | zc |
| Kwaliteit      | 9  |
| Kwaliteit      | 7  |
| Kwaliteit      | 6  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Kwaliteit     | 12             |
| Kwaliteit     | 10             |
| Kwaliteit     | 13             |
| Kwaliteit     | 8              |
| Kwaliteit     | 11             |
| Materiaal     | Kaliberstaal   |
| Nominale maat | 28 - 32,999 mm |
| Kalibratie    | L8             |
| Producttype   | Bekkaliber     |

## Dienstverlening

|   |              |
|---|--------------|
| DAkKS-kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibratie Bekkaliber Maximale nominale maat 50 mm          | 028700 50    |