

3M Roloc™**Schuurschijf 984F, Ø 76,2 mm, Korrelgrootte: 60**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554006 60
GTIN	30051141277104
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd door zelscherpende keramische korrel (CER).

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Met nauwkeurig gevormde **Cubitron™ II** slijpkorrel.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Cubitron™ II

Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Schuurmiddeldrager	kantstabele ondergrond
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Fabrikantnummer	984F
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm	554089 75