

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Schroef voor klemstuk	259021 1
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
Totale lengte L	300 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
ISO-code houder	A40T MVUNR/L 16
Spanklemstuk	259038 4
Onderlegplaat	259031 39
Onderlegplaatschroef	259025 3
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Onderlegplaat Type 39	259031 39
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500