

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A25R MVUNR/L 16
Spanklemstuk	259038 4
Totale lengte L	200 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Onderlegplaatschroef	259025 3
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 39
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Schroef voor klemstuk	259021 4
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500