

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
Onderlegplaat	259031 39
Instelhoek $\kappa$	93 graden
ISO-code houder	A32S MVUNR/L 16
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Spanklemstuk	259038 4
Onderlegplaatschroef	259025 3
Schroef voor klemstuk	259021 4
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500