

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaatschroef	259025 3
Totale lengte L	300 mm
Schroef voor klemstuk	259021 1
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	50 mm
Plaatafmeting	16 mm
Instelhoek κ	93 graden
Spanhoogte L ₂	38,5 mm
Spanklemstuk	259038 4
Onderlegplaat	259031 39
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
ISO-code houder	A40T MVUNR/L 16
Schacht-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 4	259038 4
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500