

## Bekkaliber, Type: J



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484223 J
GTIN	2050001936998
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bekkaliber met tussenmaat en ISO-tolerantieklasse bijv. **nr. 484223 gr. 15,8 M6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484223 **gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

#### Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Technische beschrijving

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	a

Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Kwaliteit	6

Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	11
Kwaliteit	10
Materiaal	Kaliberstaal
Nominale maat	40 - 43,999 mm
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

## Dienstverlening

KalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	028700 50
DAkKS-kalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm	028710 5-100