

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaatschroef	259025 3
Totale lengte L	250 mm
Onderlegplaat	259031 39
Plaatafmeting	16 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Afkoppellengte $L_1$	96 mm
ISO-code houder	A32S MVZNR/L 16
Schroef voor klemstuk	259021 4
Spanklemstuk	259038 2
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	48 mm
Middenverplaatsing $L_3$	30 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Nuttige diepte T	14 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Onderlegplaat Type 39	259031 39
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500