

**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard, Buiten-Ø: 25Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553920 25M
GTIN	4045197330994
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik. Rubber steunschijf **schacht-Ø 6 mm**. Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem metalen sluiting**.

**Toepassing:**

**Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren** in de gereedschapmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	40000 min <sup>-1</sup>
Hardheidsgraad	middelhard
Buiten-Ø	25 mm
Schacht-Ø	6 mm
Producttype	Steunschijf

