

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	30 mm
Afkoppellengte L_1	96 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Onderlegplaat	259031 39
Onderlegplaatschroef	259025 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	48 mm
ISO-code houder	A32S MVZNR/L 16
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Instelhoek κ	95 graden
Totale lengte L	250 mm
Spanklemstuk	259038 2
Schroef voor klemstuk	259021 4
Nuttige diepte T	14 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500