

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	95 graden
ISO-code houder	A40T MVZNR/L 16
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	57 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaatschroef	259025 3
Schroef voor klemstuk	259021 4
Onderlegplaat	259031 39
Totale lengte L	300 mm
Afkoppellengte $L_1$	120 mm
Spanhoogte $L_2$	38,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	35 mm
Spanklemstuk	259038 2
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Nuttige diepte T	15 mm
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Onderlegplaat Type 39	259031 39
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500