

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	35 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Schroef voor klemstuk	259021 4
ISO-code houder	A40T MVZNR/L 16
Spanklemstuk	259038 2
Afkoppellengte L_1	120 mm
Totale lengte L	300 mm
Instelhoek κ	95 graden
Onderlegplaatschroef	259025 3
Onderlegplaat	259031 39
Minimale voorboor-Ø D_{min}	57 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Nuttige diepte T	15 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500