

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 10
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
ISO-code houder	A32S PTFNR/L 22
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	250 mm
Set verende stiften	259047 2
Instelhoek κ	90 graden
Verenset	259044 2
Plaatafmeting	22 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 10	259031 10
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500