

**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/22mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Artikelklasse	21T

## Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 10
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Plaatafmeting	22 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	50 mm
Totale lengte L	300 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Spanhoogte $L_2$	38,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
ISO-code houder	A40T PTFNR/L 22
Set verende stiften	259047 2
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 10	259031 10
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500