

**Garant**
**Slanke hydrohouder, SK 30 A = 80, Span-Ø D1: 3 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302091 3
GTIN	4045197868480
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 9 mm

Ø D<sub>3</sub>: 13,2 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

L<sub>2</sub>: 40 mm

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	40 mm
----------------	-------

Ø D <sub>3</sub>	13,2 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Opname	SK 30 A = 80
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308780 30
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30