

Garant**Slanke hydrohouder, SK 30 A = 80, Span-Ø D1: 4 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302091 4 |
| GTIN | 4045197868497 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 10 mm

Ø D₃: 14,2 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------|
| Span-Ø D ₁ | 4 mm |
|-----------------------|------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| L ₂ | 40 mm |
| Buiten-Ø D | 40 mm |
| Ø D ₃ | 14,2 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Opname | SK 30 A = 80 |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Producttype | Hydrohouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30 | 308760 30 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30 | 308785 30 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30 | 308780 30 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30 | 308610 30 |