

Garant**Slanke hydrohouder, BT 30 A = 85, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303446 12
GTIN	4045197868619
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**

Toepassing:

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Waar gereduceerde storende contour vereist is.**
- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

L ₂	47 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	85 mm
Ø D ₃	24,9 mm

Ø D ₂	20 mm
Opname	BT 30 A = 85
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302140 4
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302140 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302135 8
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302135 4
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302140 8
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302135 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302135 5
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302140 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302140 3
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302135 6
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30