

Garant**Slanke hydrohouder, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302095 12
GTIN	4045197868657
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Ø D ₃	38,7 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
L ₂	122 mm
Span-Ø D ₁	12 mm

Ø D ₂	22 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40