

**Garant****Slanke hydrohouder, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302096 10
GTIN	4045197868688
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

Ø D<sub>3</sub>: 41,4 mm

Buiten-Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 162 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	200 mm
L <sub>2</sub>	162 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	41,4 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Opname	SK 40 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantreibout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantreibout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
	308700 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht  
Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40