

Garant**Slanke hydrohouder, SK 40 A = 200, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302096 12
GTIN	4045197868695
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 12 mm

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 43 mm

Buiten-Ø D: 49,5 mm

L₂: 163 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	22 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	43 mm
L ₂	163 mm
Opname	SK 40 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40 309700 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308615 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 308806 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 308605 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 308720 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 308830 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M 308670 40M

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308620 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 308640 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 308810 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 308812 40

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40 309680 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40