

Garant**Korte-boorhouder Vorm AD/B, SK 40, Spanbereik: 0,3-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondlooppfout $\leq 20 \mu\text{m}$.

Glasparelgestraald. Slanke constructie voor de meest gangbare \varnothing tot 10,2 mm.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten- \varnothing D	38 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Afkoppellengte A-maat	73 mm
Spanbereik	0,3 - 10,2 mm
Type	slank
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreibout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40