

**Garant****Korte-boorhouder Vorm ADB, BT 40, Spanbereik: 0,3-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Rondloopnauwkeurigheid  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Met inwendige koeling tot max. 50 bar. Zeer slanke constructie voor de meest gangbare  $\varnothing$  tot 10,2 mm.

**Levering:**

Inclusief **spansleutel**.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	0,3 - 10,2 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Afkoppellengte A-maat	73 mm
Buiten- $\varnothing$ D	38 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB

Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 µm
Producttype	Korte-boorhouder

## Accessoires

Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627481 4
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantreibout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreibout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40