

Garant**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 63, Spanbereik: 0,3-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Rondlooptrouwkeurigheid $\leq 20 \mu\text{m}$. Rondlooptrouwkeurigheid $\leq 20 \mu\text{m}$.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Technische beschrijving

Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Afkoppellengte A-maat	96,5 mm
Spanbereik	0,3 - 10,2 mm
Type	slank
Buiten-Ø D	38 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7

Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 µm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627481 4
--	----------