

Garant**Korte-boorhouder, PSC 40, Spanbereik: 0,3-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**
- **Voor rechts- en linksom draaien.**
- **Gezandstraald.**

Max. slanke houder voor de meest gangbare \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Levering:

Inclusief **spansleutel**.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Buiten- \varnothing D	36 mm
Afkoppellengte A-maat	74 mm
Spanbereik	0,3 - 10,2 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Opname	PSC 40
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627481 4
--	----------