

**Boorhamer, Type: GBH228F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste boorhamers met **SDS-plus gereedschapsopname** en snelle voortgang van het boren.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Traploze toerentalregeling voor een exacte boorstart.**
- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij beitelfunctie (draaistop).**
- **Rotatie rechts- of linksom voor het losmaken van vastgeklemde boren.**
- **Wisselhouder voor het snel wisselen tussen slagboren in beton en gewoon boren in hout en metaal.**
- **Slagstop voor het boren in hout en staal.**
- **27% minder trillingen dan bij het voorgaande model dankzij actieve trillingsdemping.**

Voordeel:

Slagenergie 3,2 joule.

Levering:

Inclusief extra handvat, machinedoek. Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, wisselhouder SDS-plus, diepteanslag 210 mm, L-BOXX 136.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
--------------------------------	-------

Maximale spiraalboor-Ø in beton	28 mm
Maximale vibratie volgens EN	11 m/s ²
Fabrikantnummer	GBH 2-28 F
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Gewicht	3,1 kg
Wattage	880 W
Slagenergie	3,2 J
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal aantal slagen	4000 min ⁻¹
Schacht	SDS Plus
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787040 8
Universele HM-borenssetlang Boor-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universele HM-borenleng Boor-Ø 6 mm	787045 6
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 6 mm	787047 6
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787040 4
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 8 mm	787047 8
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787040 6
Universele HM-borenleng Boor-Ø 12 mm	787045 12
	787060 10

Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 10 mm

Universele HM-borenlang Boor-Ø 8 mm	787045 8
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 10 mm	787047 10
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787040 10
Universele HM-borenlang Boor-Ø 10 mm	787045 10
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787040 12
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4 mm	787047 4
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787040 5
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 8 mm	787060 8
Universele HM-borensset Boor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 12 mm	787060 12
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 5 mm	787047 5