

Garant**Slanke hydrohouder, BT 40 A = 120, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303465 16
GTIN	4045197868862
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**

Toepassing:

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Waar gereduceerde storende contour vereist is.**
- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	49,5 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₃	31,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	16 mm

L ₂	79 mm
Opname	BT 40 A = 120
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40