

**Garant**
**Slanke hydrohouder, BT 40 A = 200, Span-Ø D1: 10 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	303468 10
GTIN	4045197868947
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**

**Toepassing:**

- **Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Waar gereduceerde storende contour vereist is.**
- **Voor boren, ruimen en frezen.**
- **Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.**

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, reduceerhulzen nr. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40,6 mm

Buiten-Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 154 mm

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40,6 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm

L <sub>2</sub>	154 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Opname	BT 40 A = 200
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK	308820 40