

HOLEX**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard, Buiten-Ø: 75Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553920 75M
GTIN	4045197526267
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik. Rubber steunschijf **schacht-Ø 6 mm**. Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem metalen sluiting**.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Hardheidsgraad	middelhard
Buiten-Ø	75 mm
Schacht-Ø	6 mm
Producttype	Steunschijf

