


3M Roloc™**Schuurschijf 984F, Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 60**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554005 60
GTIN	30051141277098
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote afnamecapaciteit en lange standtijd door zelscherpende keramische korrel (CER).

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Met nauwkeurig gevormde **Cubitron™ II** slijpkorrel.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Cubitron™ II

Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Schuurmiddeldrager	kantstabele ondergrond
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Fabrikantnummer	984F
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
--	-----------