

Bekkaliber, Type: N



Bestelgegevens

Bestelnummer	484223 N
GTIN	2050001937032
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Bekkaliber met tussenmaat en ISO-tolerantieklasse bijv. **nr. 484223 gr. 15,8 M6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484223 **gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Technische beschrijving

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	a

Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12

Kwaliteit	9
Kwaliteit	6
Kwaliteit	7
Kwaliteit	13
Kwaliteit	8
Materiaal	Kaliberstaal
Nominale maat	63 - 71,999 mm
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

Dienstverlening

KalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 200 mm	028700 200
DAkKS-kalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm	028710 5-100