


3M Roloc™**Schuurschijf 237AA, Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 600**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554008 600 |
| GTIN | 2050001743077 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving

Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. 237AA Trizact™ met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Speciaal voor de **oppervlakteveredeling** van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals **RVS, titanium, hooggelegerde staalsoorten** etc. Constantere, **reproduceerbare finish en langere standtijd** ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----|
| 3M-korrelaanduiding | A30 |
|---------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Kleurcode | bruin |
| Korrelgrootte | 600 |
| Schijf-Ø | 50,8 mm |
| Slijpmiddel | Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Productnaamattribuut | Ø 50,8 mm |
| Fabrikantnummer | 237AA Trizact™ |
| Maximaal toerental | 25000 min ⁻¹ |
| Producttype | Schuurschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm | 554092 50 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm | 554091 50 |
| | 554093 50 |

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm

554089 50

Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm

554090 50