



## Soft Job lamellenslijpschijf (ZA), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	554030 60
GTIN	9003172469843
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Zeer flexibele uitvoering met staande en uitstekende lamellen **voor een extreem zachte, gelijkmatige afname**.

**Mini-lamellenschijven** met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een **hogere standtijd**, een **flexibeler schuurgedrag** en een **gelijkmatiger schuurbeeld** (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.

#### Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

#### Opmerking:

**Roloc™ Bristle-Disc** vindt u onder 573510 e.v.

Schroefdraad: Roloc™ snelwisselsysteem

Maximaal toerental: 20000 min<sup>-1</sup>

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)

Slijpmiddelaanduiding	ZA
Schuurmiddeldrager	Kunststof steunschijf
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Schroefdraad	Roloc™ snelwisselsysteem
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50