



Ultra spanklauw, hoekig, Type: 1



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370034 1 |
| GTIN | 4046368339501 |
| Artikelklasse | 37M |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Contour van de klauw zorgt voor een licht neertrekeffect.**
- **Lage spanhoogte spaart materiaal.**
- **Hogere snijwaarden door vormgebonden spannen.**

Toepassing:

Als aanslag in installaties in combinatie met de Pitbull-klemmen nr. 370025; 370030 of de excentrische spanklemmen nr. 370001; 370005; 370008.

Ideaal voor meervoudig spannen.

Levering:

1 Spanklauw inclusief schroef.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------|
| Breedte B | 12,7 mm |
| Lengte L | 19,05 mm |
| aanbevolen klemhoogte | 1,5 - 1,9 mm |
| Ø D ₁ | voor M5 |
| Hoogte H | 6,35 mm |
| Schroef volgens norm | M5×12 |

| | |
|-------------|-----------|
| Norm | DIN 7984 |
| Producttype | Spanklauw |