




Ultra spanklauw, hoekig, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	370034 3
GTIN	4046368339006
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Contour van de klauw zorgt voor een licht neertrekeffect.**
- **Lage spanhoogte spaart materiaal.**
- **Hogere snijwaarden door vormgebonden spannen.**

Toepassing:

Als aanslag in installaties in combinatie met de Pitbull-klemmen nr. 370025; 370030 of de excentrische spanklemmen nr. 370001; 370005; 370008.

Ideaal voor meervoudig spannen.

Levering:

1 Spanklauw inclusief schroef.

Technische beschrijving

Breedte B	25,4 mm
aanbevolen klemhoogte	1,5 - 3 mm
Lengte L	19,05 mm
Hoogte H	7,92 mm
Ø D ₁	voor M5
Schroef volgens norm	M5×12
Norm	DIN 7984

Producttype

Spanklauw