




## Ultra spanklauw, hoekig, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370034 4
GTIN	4046368331505
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Contour van de klauw zorgt voor een licht neertrekeffect.**
- **Lage spanhoogte spaart materiaal.**
- **Hogere snijwaarden door vormgebonden spannen.**

#### Toepassing:

Als aanslag in installaties in combinatie met de Pitbull-klemmen nr. 370025; 370030 of de excentrische spanklemmen nr. 370001; 370005; 370008.

Ideaal voor meervoudig spannen.

#### Levering:

1 Spanklauw inclusief schroef.

### Technische beschrijving

aanbevolen klemhoogte	1,5 - 5,6 mm
Lengte L	25,4 mm
Ø D <sub>1</sub>	voor M8
Hoogte H	12,7 mm
Breedte B	25,4 mm
Schroef volgens norm	M8×16

Norm	DIN 912
Producttype	Spanklauw