

Garant**Schuurschijf (CER), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554012 60
GTIN	4045197526007
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Zeer grote afnamecapaciteit en hoge standtijd door zelscherpende keramische korrel (CER).

Toepassing:

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

Schuurmiddeldrager	Vezelondergrond
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50