


Garant**ER-spantanghouder, HSK-A 100 A = 130, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305488 16
GTIN	4045197870070
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Voor ER-spantangen	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Opname	HSK-A 100 A = 130

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-6
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mmmet afdichting en spuitnippels	309165
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
HiRunER spansleutel voor momentsleutels Type 16	309749 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spanmoerHigh Speed Voor ER 16	309610 16
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
	308922 6

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm

308922 3

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm

308921 4

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm

613300 25

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm

308901 5

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm

309012

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm

308906 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm

308901 4

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm

309160

ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm

308920 8

ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting

309014

ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm

308920 1

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm

308920 4

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm

309425 2,8

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm

309425 3,5

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm

309425 4,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm

308920 7