

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 130, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306686 27
GTIN	4045197870131
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring**.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Freesdoornlengte L ₄	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27

Buiten-Ø D	60 mm
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	HSK-A 100 A = 130
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27