

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 130, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306686 40
GTIN	4045197870155
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	89 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	27 mm

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	HSK-A 100 A = 130
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40