

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 130, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306566 16
GTIN	4045197870162
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Buiten-Ø D	38 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Span-Ø D ₁	16 mm

Opname	HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16