

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 130, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306566 32
GTIN	4045197870193
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Buiten-Ø D	78 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	24 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Opname	HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32