

**Garant**
**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 130, Doorn-Ø d1: 40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	306566 40
GTIN	4045197870209
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	27 mm
Buiten-Ø D	89 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm

Opname	HSK-A 63 A = 130
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40