

Garant**Krimphouder met koelkanaalboring, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308573 8
GTIN	4045197870490
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	PSC 63 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Onderbouwkast	354290
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1