

**Garant****Krimhouder met koelkanaalboring, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308573 20
GTIN	4045197870537
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	85 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Opname	PSC 63 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Onderbouwkast	354290