

**Garant****Krimhouder, PSC 80 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308575 12
GTIN	4045197870575
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Opname	PSC 80 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Onderbouwkast	354290